

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TTK 7-10 Lyöntikiinnike Valkoinen 18mm

Sähkönumero:

1302211

2367019

Keskeytetty: 31.3.2024

GTIN-koodi: 7315882367015

Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Metallipuristin
Laitteen Lyhytnimi	TKK/APK
Laitteen Sovellus	Sähkökaapelin pinta-asennus
Toimitettu Laitteisto	Kynsi
Värisävy	Valkoinen (NCS 0502-Y)
Määrä Per Pakkaus	Setti 100 kpl

Täydentävät tiedot

Kiinnitystapa	1 Kynsi 18 mm 2,1 mm
Cable Type	Pyöreä kaapeli 7...10 mm Litteä kaapeli 7...10 mm
Asennuksen Tyyppi	Sisätila/ulkotila
Asennusalue	Puu ja puukuitulevy
Materiaali	Galvanoitu Polyesterijauhe Teräs SIS 1151 Z200: Puristin Galvanoitu Teräs SIS 1151 Z275: Kynsi
Pituus	Puristin: 10 mm
Leveys	8 mm
Tuotteen Paino	0,0013 kg

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...250 °C
--------------------------------------	--------------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	0,800 cm
Package 1 Length	1,340 cm
Package 1 Weight	1,900 g
Unit Type Of Package 2	BB2
Number Of Units In Package 2	1000

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Height	11,000 cm
Package 2 Width	24,500 cm
Package 2 Length	14,800 cm
Package 2 Weight	1,912 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille