

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TTK 14-20 Lyöntikiinnike Valkoinen 25mm

Sähkönumero:

1304220

2379014

Keskeytetty: 31.3.2024

GTIN-koodi: 7315882379018

Tuotanto lopetetaan

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Metallipuristin
Laitteen Lyhytnimi	TKK/APK
Laitteen Sovellus	Sähkökaapelin pinta-asennus
Toimitettu Laitteisto	Ruuvi
Värisävy	Valkoinen (NCS 0502-Y)
Määrä Per Pakkaus	Setti 50 kpl

Täydentävät tiedot

Kiinnitystapa	1 Ruuvi 25 mm 2,7 mm
Cable Type	Pyöreä kaapeli 14...20 mm Litteä kaapeli 14...20 mm
Asennuksen Tyyppi	Sisätila/ulkotila
Asennusalue	Puu ja puukuitulevy
Materiaali	Galvanoitu Polyesterijauhe Teräs SIS 1151 Z200: Puristin Galvanoitu Teräs SIS 1151 Z275: Ruuvi
Pituus	Puristin: 17 mm
Leveys	12 mm
Tuotteen Paino	0,005 kg

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...250 °C
--------------------------------------	--------------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,6 cm
Package 1 Width	1,2 cm
Package 1 Length	2,3 cm
Package 1 Weight	5,558 g

Takuu

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille