

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman INKA-U161-2 72mm Johtokanavarunko valkoinen

Sähkönumero:

1421606

5510013

GTIN-koodi: 7315880036685

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuotenimi	Thorsman INKA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Asennuskouru
Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä	Kouru
Värisävy	Valkoinen (RAL 9016)
Määrä Per Pakkaus	10 m
Markkinasegmentti	Pieni kaupallinen

Täydentävät tiedot

Osastojen Jakaminen	2 osioinen
Kourun Mitat	161 x 72 mm
Kourun Materiaali	Alumiini
Etupuolen Aukeamismitat	80 mm
Kiinnitystapa	Kannattimilla Ruuveilla
Materiaali	Alumiini Jauhemaalattu
Sivuprofiilin Tyyppi	C-profiili
Pituus	2500 mm
Korkeus	161 mm
Leveys	72 mm

Ympäristötiedot

Direktiivit	73/23/EEC - pienjännitedirektiivi 93/68/EEC - pienjännitedirektiivi
Standardit	EN 50085-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...60 °C
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,300 cm
Package 1 Width	15,900 cm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Length	250,000 cm
Package 1 Weight	5,100 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	80,200 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	256,000 cm
Package 2 Weight	335,496 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille