

Hoja de características del producto

Características

XE2SP2151

"Bloque de contacto de final de carrera - 1 nc + 1 na"



Principal

Gama de producto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Bloco de contacto de interruptor de fin de carrera
Nombre corto del dispositivo	XE2S
Cuerpo asociado	ZCKJ1D ZCD21 ZCKM1 ZCKJ1 ZCKS1 ZCP21 ZCKL1
Número de polos	2
Tipo y composición de contactos	1 NA + 1 NC
Funcionamiento de contacto	Acción rápida

Complementario

Compatibilidad del producto	XCKJ XCKM XCKL XCKD XCR XCKP XCKS
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Forma aislamiento de contactos	Zb
Material de los contactos	Contactos chapados en plata
Apertura positiva	Con
Velocidad de accionamiento mín	0,01 mm/s
Código designación de los contactos	A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A

Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A acorde a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A

Maximum resistance across terminals	25 mOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	300 V acorde a UL 508 500 V (grado contaminación 3) acorde a IEC 60947-1 300 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a IEC 60664 6 kV acorde a IEC 60947-1
Protección contra cortocircuito	10 A cartucho fusible, tipo gG
Durabilidad eléctrica	5000000 ciclos, DC-13 120 V, 4 W, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos, DC-13 24 V, 10 W, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, ritmo funcion <60 ciclos/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	21,75 g
Paquete 1 Altura	2,5 cm
Paquete 1 ancho	2,5 cm
Paquete 1 Longitud	4 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	100
Peso del paquete 2	2,314 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Ancho del paquete 2	15 cm
Longitud del paquete 2	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------