

Tekniset tiedot



Multifix KR13 Kojerasia HF
säädettävällä korkealla
korotusrenkaalla 24-39mm ja
KNJ2 16/20 kaksoisjoustonsyällä

Sähkönumero:

1110583

IMT80251

GTIN-koodi: 3606481455550

Tuoteryhmä	Multifix
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kojerasia
Määrä Per Pakkaus	Set of 55

Laitteen Asennus	Uppo
Asennusaluista	Levy 24...39 mm
Nysien Määrä	2 Joustava 16 mm / 20 mm yhdistelmäosa(t)
Kehyksen Koko	1-kehys
Värisävy	Harmaa (RAL 7016) Harmaa
Materiaali	PP (polypropeenii)
Halkaisija	73 mm
Pituus	123 mm
Leveys	71 mm
Syvyys	69 mm
Tuotteen Paino	0,07481 kg

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ip Suojausluokka	IP30

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	74,800 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	31,100 cm

Package 2 Width	36,300 cm
Package 2 Length	41,000 cm
Package 2 Weight	4,271 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	900
Package 3 Height	110,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	89,000 g

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille