

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Multifix KN2 kaksoisnysä 16/20 mm putkille HF

Sähkönumero:

1110566

IMT80290

GTIN-koodi: 3606481455949

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Multifix
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Stub
Määrä Per Pakkaus	Setti 20 kpl

Täydentävät tiedot

Nysän Jäykkyys	Jäykkä
Tuotteen Kohde	Putki 2 16...20 mm
Värisävy	Vihreä
Materiaali	PA6
Pituus	31 mm
Leveys	67 mm
Syvyys	36 mm
Tuotteen Paino	0,01822 kg
Pakkasutapa	Flow-pack

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ip Suojausluokka	IP30

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	3,900 cm
Package 1 Length	4,200 cm
Package 1 Weight	18,200 g
Unit Type Of Package 2	BAG
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	8,600 cm
Package 2 Width	18,000 cm
Package 2 Length	28,400 cm
Package 2 Weight	364,000 g

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille