


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Multifix KNJ2 kaksoisjoustonysä 16/20mm HF

Sähkönumero:

1110570

IMT80292

GTIN-koodi: 3606481455963

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Multifix
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Stub
Määrä Per Pakkaus	Setti 10 kpl

Täydentävät tiedot

Nysän Jäykkyys	Joustava
Tuotteen Kohde	Taipuisa putki 2 16...20 mm
Värisävy	Vihreä
Materiaali	PA6
Pituus	50 mm
Leveys	67 mm
Syvyys	36 mm
Tuotteen Paino	0,01907 kg
Pakkasutapa	Flow-pack

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ip Suojausluokka	IP30

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	3,900 cm
Package 1 Length	6,100 cm
Package 1 Weight	19,100 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	160
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,604 kg

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille