

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



LINERGY LGYE VERT PROFILE 2000A L1625

04507

Keskeytetty: 28.12.2021

GTIN-koodi: 3606480908279

Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Alue	Linergy
Tuoteryhmä	Linergy
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Profiili virtakisko
Tuotenimi	Linergy LGYE
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma P Kotelo
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl

Täydentävät tiedot

Asennussuunta	Pysty, sijainti: sivusuuntainen Vaakasuora, sijainti: yläosa Vaakasuora, sijainti: pohja
Installation Description	Kaappi - leveys 650 mm Kaappi - leveys 650 + 150 mm Kanava kaappiin - leveys 300 mm
[Ui] Eristysjännite	1000 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	12 kV (epäpuhtaustaso: 3)
[Ie] Nimelliskäyttövirta	2000 A
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	65 kA (1 s) 5 tukea (sivusuuntainen asento) 60 kA (1 s) 2 tukea (Vaakasuora asento) 85 kA (1 s) 3 tukea (Vaakasuora asento) 85 kA (1 s) 7 tukea (sivusuuntainen asento) 50 kA (1 s) 3 tukea (sivusuuntainen asento) 100 kA (1 s) 4 tukea (Vaakasuora asento)
Sallittu Virta	2000 A 35 °C: ≤ IP31 1650 A 35 °C: > IP31
Pituus	1620 mm
Virtakiskon Kiinnitystyyppi	Yksittäinen t-paikka
Liittimen Asetus	Vapaa yhdistyspositio
Support Thickness	10 mm

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tuote Sertifiointi	ASEFA

Pakkaustiedot

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	10,9 cm
Package 1 Length	177,4 cm
Package 1 Weight	6 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Vaatimusten mukainen
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)