

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TP 6x30 ruuvitulppa 250Kpl punainen

Sähkönumero:

1350637

1003029

GTIN-koodi: 7315880100010

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Seinäliitin
Laitteen Lyhytnimi	TP
Laitteen Sovellus	Kevyt asennus
Reiän Halkaisija	6 mm Betoni 6 mm Tiili 6 mm ALC betoni
Minimi Porausvyvyys	35 mm
Ruuvihalkaisija	3,5...5 mm
Materiaali	PEHD (tiheä polyeteeni)

Täydentävät tiedot

Kantavuus Käytännössä	Murtuminen: 0,6 kN Betoni C25 (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 0,4 kN Betoni C25 (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 0,5 kN Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 0,3 kN Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 0,2 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 0,08 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 6)
Kantavuus Käytännössä	Murtuminen: 60 kg Betoni C25 (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 40 kg Betoni C25 (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 50 kg Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 30 kg Kiinteä tiili (turvallisuuseroin: 6) Murtuminen: 20 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 4,5) Ulosveto kuorma: 8 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuseroin: 6)
Värisävy	Punainen
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-50...80 °C
Halkaisija	6 mm
Pituus	30 mm

Ympäristötiedot

Määrä Per Pakkaus	Setti 250 kpl
Jakamaton Myyntimäärä	1
Tuotteen Paino	0,00068 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	1,0 cm
Package 1 Length	3,0 cm
Package 1 Weight	0,65 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	250
Package 2 Height	5,5 cm
Package 2 Width	8,0 cm
Package 2 Length	12,0 cm
Package 2 Weight	190,41 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	2500
Package 3 Height	12,0 cm
Package 3 Width	16,0 cm
Package 3 Length	29,5 cm
Package 3 Weight	1,913 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille