

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Levyseinäkiinnike ja koukku TPP10xM4K

Sähkönumero:

1357075

1200203

GTIN-koodi: 7315881200207

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ontelokiinnike
Laitteen Lyhytnimi	TPP
Laitteen Sovellus	10...26 mm Levymateriaali
Asennusalusta	Levymateriaali 10...26 mm
Määrä Per Pakkaus	25 kappaleen pakkaus

Täydentävät tiedot

Asennusalusta	Katto
Kierteen Tyyppi	M4
Ruuvien Pituus	50 mm
Reiän Halkaisija	10 mm
Materiaali	Kahva: Sinkki Kaulus: Sinkki Jousi: Teräs Koukku: Teräs Galvanoitu
Kantavuus Käytännössä	Ulosveto kuorma: 160 N 13 mm levy (turvallisuuskertoimen: 3) Ulosveto kuorma: 220 N 2 x 13 mm levy (turvallisuuskertoimen: 3)
Koko	Koukku: 9 x 16 x 29 mm
Pituus	95 mm
Leveys	20 mm
Tuotteen Paino	0,014 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	3,700 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	14,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	25
Package 2 Height	4,600 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Width	6,800 cm
Package 2 Length	10,800 cm
Package 2 Weight	356,000 g
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	35200
Package 3 Height	44,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	494,240 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	LV
-------------	----

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille