

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman Levyseinäkiinnike TPP-13xM5

Sähkönumero:

1357079

1200401

GTIN-koodi: 7315881200405

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ontelokiinnike
Laitteen Lyhytnimi	TPP
Toimitettu Laitteisto	Ruuvi
Asennusalusta	Levyateriaali 10...35 mm
Laitteen Sovellus	10...35 mm Levyateriaali
Asennusalusta	Katto Seinäkiinnitetty
Kierteen Tyyppi	M5
Ruuvihalkaisija	5 mm
Ruuvin Pituus	65 mm
Reiän Halkaisija	13 mm
Värisävy	Harmaa Metalli

Täydentävät tiedot

Määrä Per Pakkaus	25 kappaleen pakkaus
Tuotteen Paino	0,0203 kg

Ympäristötiedot

Materiaali	Ruuvi: Teräs Galvanoitu Kahva: Sinkki Kaulus: Sinkki Jousi: Teräs
Kantavuus Käytännössä	Murtuminen: 500 N 13 mm levy (turvallisuuskerroin: 2,5) Ulosveto kuorma: 170 N 13 mm levy (turvallisuuskerroin: 3) Murtuminen: 800 N 2 x 13 mm levy (turvallisuuskerroin: 2,5) Ulosveto kuorma: 340 N 2 x 13 mm levy (turvallisuuskerroin: 3)
Paksuus	0...47 mm Kiinnitin 13 mm levy 0...34 mm Kiinnitin 2 x 13 mm levy
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...80 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,900 cm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Width	0,900 cm
Package 1 Length	6,800 cm
Package 1 Weight	9,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	25
Package 2 Height	6,400 cm
Package 2 Width	8,200 cm
Package 2 Length	12,600 cm
Package 2 Weight	520,000 g
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	16800
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	366,480 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	LV
-------------	----

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille