

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TSP 10/65 Levyseinäkiinnike 25Kpl

Sähkönumero:

1357005

1248004

GTIN-koodi: 7315881248001

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ontelokiinnike
Laitteen Lyhytnimi	TSP
Toimitettu Laitteisto	Ruuvi
Asennusalusta	Levyateriaali 3...35 mm
Laitteen Sovellus	3...35 mm Levyateriaali
Asennusalusta	Seinäkiinnitetty
Kierteen Tyyppi	M5
Ruuvihalkaisija	5 mm
Ruuvin Pituus	65 mm
Reiän Halkaisija	10 mm
Värisävy	Sininen/valkoinen

Täydentävät tiedot

Määrä Per Pakkaus	25 kappaleen pakkaus
Tuotteen Paino	0,0106 kg

Ympäristötiedot

Materiaali	Ruuvi: Teräs Galvanoitu Kaulus: PA (polyamiidi) Jousi: PA (polyamiidi)
Kantavuus Käytännössä	Murtuminen: 250 N 13 mm levy (turvallisuuskertoim: 4,5) Ulosveto kuorma: 75 N 13 mm levy (turvallisuuskertoim: 6) Murtuminen: 400 N 2 x 13 mm levy (turvallisuuskertoim: 4,5) Ulosveto kuorma: 150 N 2 x 13 mm levy (turvallisuuskertoim: 6)
Paksuus	0...25 mm Kiinnitin 13 mm levy 0...12 mm Kiinnitin 2 x 13 mm levy
Ympäristölliset Ominaisuudet	Korroosionkestävä
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...80 °C
Halkaisija	20 mm
Pituus	68 mm

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	1,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	11,000 g

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PL
-------------	----

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille