

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TC 8-12 Naulakiinnike Ruskea 30mm

Sähkönumero:

1310743

2041267

GTIN-koodi: 7315882041267

Tuotetiedot

Alue	Thorsman
Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	TC kiinnike
Laitteen Lyhytnimi	TC
Laitteen Sovellus	Pyöreän kaapelin asennus
Cable Type	Pyöreä kaapeli 8...12 mm
Asennuksen Tyyppi	Sisätilat
Toimitettu Laitteisto	Kynsi
Kynnen Halkaisija	2 mm
Pituus	30 mm
Upotussyvyys	19 mm

Täydentävät tiedot

Värisävy	Ruskea (NCS 9005-Y20R)
Materiaali	Klipsi: PP (polypropeeni) Kynsi: Galvanoitu Karkaistu teräs
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...80 °C
Ilmastollinen Korroosioluokka	C2

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Iskunkestävyys UV suojattu
Määrä Per Pakkaus	Setti 100 kpl
Tuotteen Paino	0,0013 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,220 cm
Package 1 Width	1,000 cm
Package 1 Length	1,400 cm
Package 1 Weight	1,500 g

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Takuu

Takuu

18 months

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille