

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TCS-C3 14-18 Ruuvikiinnike Valkoinen

Sähkönumero:

1310144

2190031

GTIN-koodi: 7315880109860

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ruuvi kaapelikiinnike
Laitteen Lyhytnimi	TCS
Laitteen Sovellus	Pyöreän kaapelin asennus
Toimitettu Laitteisto	Ruuvi
Värisävy	Valkoinen (NCS S 0500-N)
Määrä Per Pakkaus	Setti 100 kpl

Täydentävät tiedot

Asennuksen Tyyppi	Sisätila/ulkotila
Asennusalusta	Seinä Katto
Ruuvin Kannan Tyyppi	Ristiuritus
Ruuvinvääntimen Muoto	Philips No 2
Cable Type	14...18 mm Pyöreä kaapeli
Pituus	38 mm
Upotussyvyys	23 mm
Ruuvihalkaisija	5 mm
Materiaali	PP (polypropeeni): Klipsi Galvanoitu Teräs, C3: Ruuvi
Tuotteen Paino	0,0048 kg

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...80 °C
Ympäristölliset Ominaisuudet	UV suojattu

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	1,4 cm
Package 1 Length	2,5 cm
Package 1 Weight	5,352 g

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Takuu

Takuu

18 months

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille