

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TGB-25x2 Asennusnauha, Sinkitty

Sähkönumero:

1320995

2705420

GTIN-koodi: 7315882705428

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kiinnityspanta
Laitteen Lyhytnimi	TGB
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl
Pakkasutapa	Muovikassi

Täydentävät tiedot

Materiaali	Kylmävalssattu teräs Galvanoitu teräs
Pinnan Laatu	Sinkkipäällysteinen PELD (polyeteeni matala tiheys)
Reiän Koko	Ø 4 mm Ø 8 mm
Kantavuus Käytännössä	7 kN
Leveys	25 mm
Paksuus	2 mm
Pituus	10 m
Tuotteen Paino	2,989 kg

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...100 °C
--------------------------------------	--------------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,600 cm
Package 1 Width	23,800 cm
Package 1 Length	25,600 cm
Package 1 Weight	3,132 kg
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	15,660 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille