

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TIR+ T8040 Asennuskanava valkoinen 2.5m

Sähkönumero:

1423704

5427010

GTIN-koodi: 7315885427013

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuotenimi	Thorsman TIR+
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Syöttökouru
Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä	Syöttökouru
Värisävy	Valkoinen (RAL 9010)
Määrä Per Pakkaus	25 m

Täydentävät tiedot

Kourun Materiaali	Muovi
Kourun Mitat	80 x 40 mm
Sivuprofiilin Tyyppi	C-profiili
Kiinnitystapa	Ruuvikiinnitys DIN standardi: Valmiiksi avattu kiinteä reikä
Materiaali	PVC (polyvinyylikloridi)
Pituus	2500 mm
Korkeus	80 mm
Leveys	40 mm

Ympäristötiedot

Standardit	EN 50085
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ip Suojausluokka	IP40

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	85,000 cm
Package 1 Length	255,000 cm
Package 1 Weight	1,700 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	300

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Height	102,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	256,000 cm
Package 2 Weight	530,280 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille