


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Masterpact MTZ2/3 XF kiinnikyt Kentäkelä 200/250V AC/ DC runko ulosvedettävä

LV848484

GTIN-koodi: 3606480807442

Tuotetiedot

Alue	Masterpact
Laitteen Lyhytnimi	XF
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Jännitteen vapautus
Laitteen Sovellus	Ohjaus
Sarjan Soveltuvuus	Masterpact Masterpact MTZ2 circuit-breaker Masterpact Masterpact MTZ3 circuit-breaker
Jännitelaukaisijan Tyyppi	Suljettu kela

Täydentävät tiedot

Ohjauksen Tyyppi	Standardi
[Un] Voltage Power Supply	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Laukaisuraja-Arvo	0,85...1,1 Un on closing
Holding Power Consumption	4.5 W
Circuit Breaker Mounting Mode	Ulosvedettävä
Maximum Response Time	80 ms on closing Masterpact MTZ2 90 ms on closing Masterpact MTZ3

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	1,168 kg

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot