

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pöytäyksikkö XS USB tyyppi A ja C antrasiitti



Sähkönumero:
1458085

INS44009

GTIN-koodi: 3606489819231

Tuotetiedot

Alue	Unica
Tuoteryhmä	Unica System+
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pöytäyksikköjärjestelmä
Additional Information	2 m virtajohto
Jakelurasian Tyyppi	Pöytä
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Colour	Antrasiitti

Täydentävät tiedot

Usb-Syötön Tyyppi	USB-tyyppi A+C
Asennustapa	Uppoasennus
Lähtöjännite	5 V 3.1 A DC
Product Material	PC (polycarbonaatti)
Halkaisija	60 mm
Paksuus	10...50 mm
Koko	Asennuskehys: XS
Syvyys	84 mm
Korkeus	63 mm
Leveys	84 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20
------------------	------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	266,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,792 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	54,004 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

Reach-Asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Vaatimusten mukainen

[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili

[Elinkaaren lopun tiedot](#)