

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



KNX liiketunnistin Argus 220 IP55 220° valkoinen

Sähkönumero:

2820230

MTN632519

GTIN-koodi: 3606485104881

Tuotetiedot

Alue	KNX
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Liikeanturi
Väylätyyppi	KNX
Värisävy	Valkoinen
Värikoodi	RAL 9010

Täydentävät tiedot

Kanavien Määrä	5 20
Suojaustyyppi	Ryömintä suojaus
Asettelun Tyyppi	Valointensiteetti säädettävä
Toimintokierto	9144 minuuttia
Aikaviiveen Alue	0...1 s (Päällekytkentä)
Havaintopinta	Sivusuuntainen: 16 m
Liiketunnistusalue	24 m
Vaakatunnistus Kulma	0...220 °
Laitteen Asennus	Pinta
Asennus Syvyys	2,5 m

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,100 cm
Package 1 Width	14,400 cm
Package 1 Length	18,300 cm
Package 1 Weight	354,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,500 cm
Package 2 Width	34,400 cm
Package 2 Length	40,200 cm
Package 2 Weight	5,806 kg

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Takuu

Takuu

18 months

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot