

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



KNX kytkintoimilaite 2x230/16 käsiohjauksella DIN

Sähkönumero:

2820115

MTN647393

Keskeytetty: 7.3.2024

GTIN-koodi: 3606485011776

Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	KNX
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kytkin toimilaite
Toimintatila	Käsiikäyttöinen
Väylätyyppi	KNX
Moduulilaitteen Lisäinformaatio	Kytkeväissä eri vaiheilla
Liittimien Määrä	2

Täydentävät tiedot

18 Mm Moduulien Kokonaismäärä	2,5
Asennusalue	DIN-kisko
[Ue] Käyttöjännite	100...240 V
Verkon Taajuus	50...60 Hz
[In] Nimellisvirta	16 A
Kuorman Tyyppi	Hehkulamput: <= 3600 W, 230 V AC Halogeenivalaisimet: <= 2500 W, 230 V AC Hehkulamput: <= 1600 W, 100 V AC Hehkulamput: <= 3840 W, 240 V AC Halogeenivalaisimet: <= 1086 W, 100 V AC Halogeenivalaisimet: <= 2608 W, 240 V AC Rinnankompensoitu loisteputkivalaisin: <= 1086 VA, 100 V AC Rinnankompensoitu loisteputkivalaisin: <= 2500 VA, 230 V AC Rinnankompensoitu loisteputkivalaisin: <= 2608 VA, 240 V AC Kapasitiivinen: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP20
----------------	------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,100 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	9,700 cm
Package 1 Weight	200,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttösovellyksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	20,500 cm
Package 2 Width	31,100 cm
Package 2 Length	42,000 cm
Package 2 Weight	6,382 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus **RoHS/REACH**

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot