

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



KNX IP-rajapinta Secure, DIN 1 mod.

Sähkönumero:
2816117

MTN6502-0105

GTIN-koodi: 3606489917852

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	SpaceLogic KNX
Alue	SpaceLogic KNX
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	IP interface device
Väylätyyppi	KNX
Markkinasegmentti	Kaupallinen Asunnot

Täydentävät tiedot

Mahdollinen Toiminto	Supports KNX Secure
Materiaali	PC
Ohjauksen Tyyppi	2 push-buttons
Paikallinen Signalointi	3 LEDiä
Ohjelmistotyyppi	Päivitettävä sovellus
Kommunikointi Verkkotyyppi	Ethernet RJ45-liitin
Kommunikointiprotokolla	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
Lähetysnopeus	10/100 Mbit/s
Kytkenä - Liittimet	ETHERNET: RJ45 liitin KNX: Väylä
Total Number Of 18 Mm Modules	1
Asennusalausta	DIN-kisko
[Ue] Käyttöjännite	24 V

Ympäristötiedot

Suhteellinen Kosteus	5...93 %
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...45 °C

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	EMC direktiivi
	EN 50491-3
	EN 50491-5-2
	EN 50491-5-3
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 50581 : 2012
Ip Suojaluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	86,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,984 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot