

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Päätysyöttö, Canalis KSA, 400A, 3-vaihe, päätysyöttö 400 A, oikea, energianmittaus, kaapeli 4x300 tai 8x120"

Sähkönumero:
3458212

KSA400AB4

GTIN-koodi: 3606480004469

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Canalis
Tuotenimi	KS
Laitteen Lyhytnimi	KSA
Tuotteen Soveltuvuus	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Tarjouksen Tyyppi	Classic Päänousu
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Syöttöyksikkö
Conductors Material	Alumiini
[Ie] Nimelliskäyttövirta	400 A
[Ue] Käyttöjännite	230...690 V
Piirien Lukumäärä	1
Virtakiskon Johtojen Polariteetti	3L + N + PE
Suojaustyyppi	Ilman suojausta
Ohjauksen Tyyppi	Ilman
Väri	Valkoinen (RAL 9001)

Täydentävät tiedot

Toimitettu Laitteisto	Päätäkansi
Asennuspaikka	Oikea Vasen
Asennustapa	Ruuveilla
Asennusalusta	Virtakisko
Rungon Materiaali	Metalli
Kytkenä - Liittimet	Kaapelikenkä 300 mm² Jäykkä Kaapelikenkä 300 mm² Taipuisa
Leveys	501 mm
Syvyys	213,5 mm
Korkeus	348 mm
Tuotteen Paino	11,2 kg
Standardit	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Ympäristötiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to IEC 62262

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	25,500 cm
Package 1 Width	42,000 cm
Package 1 Length	44,000 cm
Package 1 Weight	11,750 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	91,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	84,000 cm
Package 2 Weight	77,500 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille