

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Ilmanvaihtotent. Ø33mm IP40 2kpl

NSYCAG33LP

GTIN-koodi: 3606480151910

Tuotetiedot

Alue	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Sarjan Soveltuvuus	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Muovinen tuuletuslevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Lämmönhallinnan lisävaruste
Lisätarvikkeet / Erillisosan Kohde	ClimaSys ilmastointijärjestelmä
Asennuskohta	Pysty
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Laitteen Rakenne	2 Muovilevy

Täydentävät tiedot

Materiaali	Polyamide 6
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Leikkausmitat	33 mm
Korkeus	Ulkoinen: 69 mm
Leveys	Ulkoinen: 47 mm
Syvyys	Ulkoinen: 22,5 mm
Ip Suojausluokka	IP44

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	26,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	4,500 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Length	7,000 cm
Package 2 Weight	57,000 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	500
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	14,950 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille