

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Ilma/ilma lämmönvaihdin 50W/K 230VAC

NSYCEA50

GTIN-koodi: 3606480620683

Tuotetiedot

Alue	ClimaSys
Tuotenimi	ClimaSys CE
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Air-air exchanger
Mounting Type	Kotelon sivut
Jäähdytysteho	50 W power is obtained by multiplying specific power by DeltaT (Tex.t-Tint.)

Täydentävät tiedot

Flow Rate	Ulkoinen piiri: 600 m3/h Sisäinen piiri: 600 m3/h
Ohjauksen Tyyppi	Termostaatti
Lämpötila-Asettelu Asteikko	5...60 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	Kaapin ulkopuolella: 5...55 °C
Nature Of The Fluid	Ilma
Syöttöjännite	230 V 50/60 Hz
[In] Nimellisvirta	0,7 A
Tehonkulutus	160 W
Korkeus	Ulkoinen: 771 mm
Leveys	Ulkoinen: 316 mm
Syvyys	Ulkoinen: 103 mm
Tuotteen Paino	10 kg
Noise Level	62 dB EN/ISO 3746
Suojaustyyppi	Yliämpösuojaus: T 1 A
Materiaali	Teräs
Väri	Harmaa (RAL 7035)

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP22 (external IP) IP55 (internal IP)
Tuote Sertifiointi	CE
Direktiivit	2006/42/EC - machinery 2006/95/EC - pienjännite direktiivi 2004/108/EC - EMC yhteensopivuus

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40
------------	---

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	31,6 cm
Package 1 Length	77,1 cm
Package 1 Weight	10,0 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	107,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	184,0 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot