

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thalassa PLM seinäkaappi ABS/ PC 310x215x160 kxlxs IP66 RAL7035

Sähkönumero:
3447882

NSYPLM32G

GTIN-koodi: 3606480776472

Tuotetiedot

Alue	Thalassa
Tuotenimi	Thalassa PLM
Laitteen Lyhytnimi	PLM
Enclosure Type	Monikäyttö
Category	Kompakti kaappi
Nominal Height	310 mm
Nominal Width	215 mm
Nominal Depth	160 mm
Koteloasennus	Seinäkiinnitetty
Laitteen Rakenne	1 Runko 1 Ovi 1 Lukko
Oven Malli	Tavallinen
Lukon Malli	3 mm kaksoislehtiavain lukko

Täydentävät tiedot

Lukkojen Lukumäärä	1
Asennuslevyn Kuvaus	Ilman asennuslevyä
Käyttömahdollisuus	Etu
Irroitettavat Osat	Ovi Saranoilla
Materiaali	ABS + PC
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Standardit	NEMA luokitus 4X IEC 62208 NEMA luokitus 13
Sähköinen Eristysluokka	Luokka II

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP66 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK10 IEC 62262
Palonkestävyys	960 °C IEC 62208
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...80 °C

Pakkaustiedot

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	22 cm
Package 1 Width	18,01 cm
Package 1 Length	32 cm
Package 1 Weight	1,45 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	70
Package 2 Height	129 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	111 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille