

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Micro,Ana.Tulo,8I,Ruuviliitin,

Sähkönumero:
3589508 TSXAEZ801

- !

Keskeytetty: 31.12.2019
- !

Käyttöikä päättyy pian: 31.12.2027

GTIN-koodi: 3389110604498

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon TSX Micro -automaatioalusta
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Analoginen sisääntulomoduuli
Kanavien Määrä	8
Analogiatulon Tyyppi	0...10 V

Täydentävät tiedot

Analogia/Digitaali-Muunnos	11 bittiä + merkki
Hankinta-Aika	32 ms
Lämpötilan Vaihtelu	0,068 %/10 °C
Tuloimpedanssi	2,2 Ohm
Virrankulutus	60 mA
Eristysjännite	1000 V AC
Tuotteen Paino	0,2 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	341,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,2 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Ei sovellu, ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin

Kiinan Rohs-Säädökset

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee

Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Connections and Schema

Wiring Diagram

