

Modicon Premium - Telefast Liitinkaapeli 1m



TSXCDP103

GTIN-koodi: 3389110647761

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon Premium
Lisävarusteen / Erillisosan Nimike	Liitäntäkaapeli
Lisävarusteen / Erillisosan Tyyppi	Liitäntäkaapeli
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Liitäntä lisävarusteet
Lisätarvikkeet / Erillisosan Kohde	Sub-base ABE7H16R20

Täydentävät tiedot

Tuotteen Soveltuvuus	TSXCTY2A TSXCFY21 TSXCTY2C TSXCTY4A TSXCCY1128 TSXCFY11 TSXCAY
Kaapelin Pituus	1 m
Sähköinen Liitäntä	1 liitäntä HE10, 20-asentoinen Moduulin puoli 1 liitäntä HE10, 20-asentoinen PLC:n puoli
Johdinosaa	0,324 mm ²
Awg Mitoitus	AWG 22
Tuotteen Paino	0,15 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	21 cm
Package 1 Length	25 cm
Package 1 Weight	200 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,23 kg

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Takuu

Takuu

18 months

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Hyvinvointi

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille](#)