

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Unitelway Kaapeli 100m

TSXCSA100

! Keskeytetty: 31.3.2022

! Käyttöikä päättyy pian: 31.12.2029

GTIN-koodi: 3389110826753

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Liitäntä lisävarusteet
Lisävarusteen / Erillisosan Tyyppi	Liitäntäkaapeli
Lisävarusteen / Erillisosan Nimike	Modbus-kaapelit
Tuotteen Soveltuvuus	SD328A SD328B
Lisätarvikkeet / Erillisosan Kohde	Modbus-sarjaliitäntä
Sarjan Soveltuvuus	Lexium SD3
Kaapelin Pituus	100 m

Täydentävät tiedot

Liitintyyppi	Ilman liitintä
Välitystukimedia	4 parikierrettyä suojattua johdinta
Fyysinen Rajapinta	RS485

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	25,5 cm
Package 1 Weight	5,326 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	110,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	290,0 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)