

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Lämmitin ultrakapea 200W 240V 400x650mm

NSYCRS200W240V

GTIN-koodi: 3606480530203

Tuotetiedot

Alue	ClimaSys
Tuotenimi	ClimaSys CR
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ultra thin resistance heater
Jännitealue	195 W
Syöttöjännite	240 V AC 50/60 Hz
Sähköinen Liitäntä	Kaapeli pituus: 2 m

Täydentävät tiedot

Toiminta-Asento	Vaakasuora Pysty
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-60...70 °C
Lämpötila-Asettelu Asteikko	-40...70 °C
Materiaali	Silikonikumi
Korkeus	Ulkoinen: 380 mm
Leveys	Ulkoinen: 650 mm
Syvyys	Ulkoinen: 1,6 mm
Laitteen Rakenne	6 self-adhesive Velcro pads 6 plastic spacers 4 Telequick nuts 4 Kiinnitysmutteria Asennustarvikkeet
Käyttöolosuhteet	Ilmatiiviisti suljettu kotelo Lämmitin on asennettava lämpösäätimellä Tarvitsee sähkösuojauksen
Kiinnitystapa	Neljällä ruuvilla
Asennusalusta	Adhesive Velcro Telequick asennuslevy Standard mounting plate DIN-kisko

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	43,0 cm
Package 1 Length	69,5 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Weight	1,13 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	150,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	47,0 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille