

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Exxact-Artic 3-osainen kehys 85 mm oranssi



Sähkönumero:
2160757

WDE001464

GTIN-koodi: 6438054015987

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Ulkonäön Nimi	Artic
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Suojakehys
Kehyksen Koko	3-kehys
Väri	Oranssi
Määrä Per Pakkaus	Setti 10 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo
Materiaali	ABS + PC
Standardit	EN 60669-1 IEC 60884-1
Tuote Sertifiointi	CE FIMKO SEMKO NEMKO
Ip Suojausluokka	IP20
Korkeus	227 mm
Leveys	85 mm
Syvyys	9 mm

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	1 cm
Package 1 Length	23 cm
Package 1 Weight	19 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	4 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	23 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Weight	123 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	50
Package 3 Height	20 cm
Package 3 Width	24 cm
Package 3 Length	24 cm
Package 3 Weight	1 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Hyvinvointi

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille