

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Muovikotelo läpinäkyvä kansi Thalassa PLS 270x540x180mm

NSYPLS2754G

GTIN-koodi: 3606480776915

Tuotetiedot

Alue	Thalassa
Tuotenimi	Thalassa PLS
Laitteen Lyhytnimi	PLS
Enclosure Type	Monikäyttö
Category	Modulaarinen asennuskotelo
Nominal Height	270 mm
Nominal Width	540 mm
Nominal Depth	180 mm
Koteloasennus	Seinäkiinnitetty
Laitteen Rakenne	1 Suoja: Kotelossa 1 Takaosa: Kotelossa Lukitusruuvit
Rungon Tyyppi	Valettu yksi pala
Etusuojan Malli	Matala läpinäkyvä kansi
Lukon Malli	Kiinnitysruuvi

Täydentävät tiedot

Irroitettavat Osat	Kansi Lukitusruuvi
Materiaali	Kansi: Polykarbonaatti Takapuoli: lasikuidulla vahvistettu polyesteri
Väri	Kehon tunnistaminen: Harmaa (RAL 7035)
Standardit	NEMA 4X IEC 62208 NEMA luokitus 13
Tuote Sertifiointi	UL

Ympäristötiedot

Sähköinen Eristysluokka	Luokka II
Ip Suojausluokka	IP66 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK09 IEC 62262
Palonkestävyys	960 °C IEC 62208
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-30...70 °C

Pakkaustiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	20 cm
Package 1 Width	56 cm
Package 1 Length	29 cm
Package 1 Weight	3,05 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	184 cm
Package 2 Weight	193 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille