

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Seinäkaappi, Spacial S3D, umpiovi, asennuslevy, 600x400x200mm, IP66, IK10

Sähkönumero:

3447372

NSYS3D6420P

GTIN-koodi: 3606480159329

Tuotetiedot

Alue	Spacial
Tuotenimi	Spacial S3D
Application	Monikäyttö
Category	Kompakti kaappi
Kotelon Nimelliskorkeus	600 mm
Kotelon Nimellisleveys	400 mm
Kotelon Nimellissyvyys	200 mm
Oven Malli	Tavallinen
Asennuslevyn Kuvaus	Tasainen
Tiivistyslevyn Tyyppi	Vakio
Asennuslisäosan Tyyppi	Seinään kiinnitettävä
Laitteen Rakenne	1 Runko 1 Asennuslevy 1 Lukollinen ovi 1 Kaapelitiiviste

Täydentävät tiedot

Body Type	Yksiosainen runko Kuorunmuotoinen etukisko, kaksinkertainen levyn paksuus
Ovien Lukumäärä	Etulevy: 1 ovea
Oven Aukeamispuoli	Käännettävä (120 °)
Lukon Malli	3 pisteen lukko, 3mm kaksoislehtiavain lukko
Käyttömahdollisuus	Etu
Irroitettavat Osat	Ovi Saranoilla Pohjalevy Ruuveilla Asennuslevy Kiinnityselementillä
Materiaali	Kotelo: Teräs Asennuslevy: Galvanoitu teräs
Pintamateriaali	Kotelo: Epoksi-polyesteri käyttöinen
Väri	Kotelo: Harmaa (RAL 7035)
Standardit	IEC 62208
Tuote Sertifiointi	LR GL UL cUL DNV BV

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuotteen Paino	13 kg
----------------	-------

Ympäristötiedot

Nema-Suojausluokka	NEMA 4X/13
Ik Suojausluokka	IK10 IEC 62262
Ip Suojausluokka	IP66 IEC 60529

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,5 cm
Package 1 Width	42,0 cm
Package 1 Length	61,5 cm
Package 1 Weight	13,306 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	199,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	411,0 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille