

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Seinäkaappi EMC, Spacial S3DHF, 400x300x200mm, IP55 RAL7035

NSYS3HF4320P

GTIN-koodi: 3606480212840

Tuotetiedot

Alue	Spacial
Tuotenimi	Spacial S3HF
Application	Teollisuuskäyttö
Category	Kompakti kaappi
Kotelon Nimelliskorkeus	400 mm
Kotelon Nimellisleveys	300 mm
Kotelon Nimellissyvyys	200 mm
Oven Malli	Tavallinen
Asennuslevyn Kuvaus	Ilman asennuslevyä
Tiivistyslevyn Tyyppi	Ilman tiivistyslevyä
Asennuslisäosan Tyyppi	Seinään kiinnitettävä
Laitteen Rakenne	1 Runko 1 Lukollinen ovi 1 Asennuslevy

Täydentävät tiedot

Body Type	Yksiosainen runko
Ovien Lukumäärä	Etulevy: 1 ovea
Lukon Malli	3 mm kaksoislehtiavain lukko
Käyttömahdollisuus	Etu
Irroitettavat Osat	Ovi Saranoilla
Materiaali	Kehon tunnistaminen: Aluzinc
Pintamateriaali	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Standardit	IEC 60529
Tuotteen Paino	7 kg

Ympäristötiedot

Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	EMC-suojattu
Ik Suojausluokka	IK10 IEC 62262
Ip Suojausluokka	IP55

Pakkaustiedot

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	40,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	7,0 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille