Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Green Premium™

Ohjauspulpetti 1000x800x466mm

NSYSD8

GTIN-koodi: 3606480154447

Tuotetiedot

Alue	Spacial
Tuotenimi	Spacial SD
Enclosure Type	Monikäyttö
Category	Monobloc control desk
Nominal Height	1000 mm
Nominal Width	800 mm
Nominal Depth	466 mm
Product Installation	Lattialla seisova
Laitteen Rakenne	1 Rakenne 1 Ovi 2 Lukko: Ovi 4 adjustment rail 1 Kaapelitiiviste 2 pneumatic stay: desk lid

Täydentävät tiedot

Rungon Tyyppi	Yksiosainen rakenne, taitettu ja hitsattu
Oven Malli	Tavallinen
Ovien Lukumäärä	Etupuoli: 1 ovea
Oven Aukeamispuoli	Käännettävä 120 ° Ovi
Lukon Malli	2 pisteen lukko, 3 mm kaksoislehtiavain
Asennuslevyn Kuvaus	Ilman asennuslevyä
Tiivistyslevyn Tyyppi	1 entry plate
Käyttömahdollisuus	Etu
Irroitettavat Osat	Ovi Saranoilla Desk lid Saranoilla Pohjalevy by clipping screws
Materiaali	Kehon tunnistaminen: Teräs
Pintamateriaali	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Paksuus	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 62208
Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ik Suojausluokka	IK10 IEC 62262

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	50,0 cm
Package 1 Width	81,0 cm
Package 1 Length	116,0 cm
Package 1 Weight	61,0 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	131,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	137,5 kg

Takuu

Takuu	18 months

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

Lue lisää Green Premiumista >

Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >

Avoimuus RoHS/REACh

Hyvinvointi

Ei Elohopeaa	
Rohs-Vapautuksen Tiedot	Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACh-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille