

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Spacial SM lattiakaappi 2ovinen 1600x1000x300 sisältää asennuslevyn

Sähkönumero:

3448058

NSYSM1610302DP

GTIN-koodi: 3606485120140

Tuotetiedot

Alue	Spacial
Tuotenimi	Spacial SM
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kompakti kaappi
Application	Monikäyttö
Asennuslisäosan Tyyppi	Lattialla seisova
Laitteen Rakenne	1 Runko 2 Ovi 1 Kaapelitiiviste 1 Lukitusjärjestelmä kahvalla: Ovi 1 Estojärjestelmä: Vasen ovi 4 Asennuslevyn kiinnike 1 Asennuslevy
Irroitettavat Osat	Ovi Ruuveilla Sarana Asennuslevy Ruuveilla Asennuslevyn kannatin Asennuslevy kiinnike Ruuveilla
Kotelon Nimelliskorkeus	1600 mm
Kotelon Nimellisleveys	1000 mm
Kotelon Nimellissyvyys	300 mm

Täydentävät tiedot

Ovien Lukumäärä	Etupuoli: 2 ovea
Oven Aukeamispuoli	Vasen (120 °) Oikea (120 °)
Oven Malli	Tavallinen
Lukon Malli	4 pisteen lukko, kahva jossa 5 mm kaksoislehtiavain lukko
Rungon Tyyppi	Etupaa muodostaa jäykän rungon, hitsatuilla kulmilla Yksiosainen runko, jossa hitsattu takapaneeli
Asennuslevyn Kuvaus	Tasainen
Tiivistyslevyn Tyyppi	Vakio
Kaapelin Tulo	1 sisääntulo
Materiaali	Asennuslevy: Galvanoitu teräs Kehon tunnistaminen: Teräslevy Ovi: Teräslevy Sarana: Sinkkialumiini
Pintamateriaali	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Väri	Kotelo: Harmaa (RAL 7035) Vakioväärin: Musta (RAL 9005)
Käyttömahdollisuus	Etu

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovellyksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuotteen Paino	113 kg
----------------	--------

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 62208
Tuote Sertifiointi	UL BV DNV
Ik Suojausluokka	IK10 IEC 62262
Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	173,0 cm
Package 1 Width	104,5 cm
Package 1 Length	39,0 cm
Package 1 Weight	113,0 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	78 cm
Package 2 Width	105 cm
Package 2 Length	173 cm
Package 2 Weight	230 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille