

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact 2-osainen pistorasia keskiölevyllä jousiliitos antrasiitti

Sähkönumero:

2530142

WDE003585

GTIN-koodi: 3606480204005

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Laitteen Sovellus	Teholähde
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Kannan Numero	2
Pistorasia Standardi	CEE 7/3
Outlet Standard Deviation	Schuko
[Ue] Käyttöjännite	250 V
Verkon Tyyppi	AC
Väri	Antrasiitti (RAL 7021)
Määrä Per Pakkaus	5 kpl sarja

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo
Pistorasian Napojen Määrittely	2P + maa
Nimellisvirta	16 A
Suojan Tyyppi	Sulkimella
Kiinnitystapa	Hakaparilla
KytKentä - Liittimet	Jousiliitin
Silmukka Liittimien Määrä	2
Puristusliitosten Määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	ASA + PC
Syvyys	44,2 mm
Upotussyvyys	22,4 mm
Korkeus	88,1 mm
Leveys	71 mm
Ulkonema	21,8 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20
------------------	------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	SS 4280834 DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004 IEC 60884-1
Tuote Sertifiointi	SEMKO NEMKO FIMKO

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,600 cm
Package 1 Width	8,800 cm
Package 1 Length	10,700 cm
Package 1 Weight	92,000 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Sustainable Packaging

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille