

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact 1-osainen pistorasia keskiölevyllä jousiliitos metalli

Sähkönumero:

2530103

WDE004576

Keskeytetään: 30.6.2024

GTIN-koodi: 3606480203312

Tuotanto lopetetaan

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Laitteen Sovellus	Teholähde
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Kannan Numero	1
Pistorasia Standardi	CEE 7/3
Outlet Standard Deviation	Schuko
[Ue] Käyttöjännite	250 V
Verkon Tyyppi	AC
Väri	Metalli
Määrä Per Pakkaus	Setti 10 kpl

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo
Pistorasian Napojen Määrittely	2P + maa
Nimellisvirta	16 A
Suojan Tyyppi	Sulkimella
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Kytkenä - Liittimet	Jousiliitin
Puristusliitosten Määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	ASA + PC
Syvyys	39,8 mm
Upotussyvyys	28 mm
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm
Ulkonema	11,8 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20
------------------	------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1 SS 4280834 IEC 60884-1
Tuote Sertifiointi	SEMKO FIMKO NEMKO

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	74,000 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Sustainable Packaging

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

