

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Micro, Bin. Tulo, 12I, 24VDC

TSXDEZ12D2K

! Keskeytetty: 31.12.2019

! Käyttöikä päättyy pian: 31.12.2027

GTIN-koodi: 3389110540437

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon TSX Micro -automaatioalusta
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Binääri tulomoduli
Binääritulon Lukumäärä	12 1 HE-10 liitin
Binääritulon Jännite	24 V DC, binääri tulologiikka: Positiivinen 19...30 V
Binääritulon Virta	7 mA
Tulojännitteen Rajat	>= 11 V Tilassa 1 < 5 V Tilassa 0
Virran Tila 0 Taattu	<= 2 mA
Virran Tila 1 Taattu	>= 6 mA
Tuloimpedanssi	3,4 Ohm
Vasteaika	0.1...7.5 ms Tilasta 0 tilaan 1 0.1...7.5 ms Tilasta 1 tilaan 0

Täydentävät tiedot

Standardit	IEC 1131-2 Tyyppi 2
Tulon Yhteensopivuus	2/3-johdin läheisyssensori PNP/NPN
Binääritulon Tyyppi	Virtanielu
Virrankulutus	104 mA Positiivinen
Eristysjännite	1500 V AC 1 s

Ympäristötiedot

Tuotteen Paino	0,16 kg
----------------	---------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	260,0 g
Unit Type Of Package 2	S03

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,08 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Ei sovellu, ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin

Kiinan Rohs-Säädökset

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)


Weee

Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Connections and Schema

Sensors/Inputs Connections

Wiring Diagram



FU1 = 0.5A fuse with rapid fusion.