

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Ethernet TCP/IP Kasetti ATV32 LXM32

Sähkönumero:
3888981

VW3A3616

GTIN-koodi: 3606480177590

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Altivar
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Yhteysmoduuli
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Kommunikointilisävarusteet

Täydentävät tiedot

Tuotteen Soveltuvuus	Lexium 32M
Sarjan Soveltuvuus	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Kommunikointiprotokolla	Modbus TCP Ethernet/IP
Sähköinen Liitäntä	1 liitäntä RJ45-liitin, Ethernet/IP 1 liitäntä RJ45-liitin, Modbus TCP
Lähetysnopeus	10/100 Mbps
Osoitteistus	IP-osoitteistusopas, BOOTP tai DHCP
Vaihto-Tilassa	Half duplex ja full duplex
Kommunikointipalvelu	Jopa 8 liityntää (sisältää liitynnät Modbus TCP/Ethernet IP) Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent Ethernet IP/Modbus TCP Lue odottava rekisteri (03), 63 sanaa maksimi Modbus TCP Lue tulorekisteri (04), 63 sanaa maksimi Modbus TCP Kirjoita yhteen rekisteriin (06) Modbus TCP Kirjoita useita rekisterejä (16), 63 sanaa maksimi Modbus TCP Lue/kirjoita useita rekistereitä (23) Modbus TCP Lue laitteen tunnus (43) Modbus TCP Diagnostiikka (08) Modbus TCP I/O skanneri : lue/kirjoita, 6 sanaa maksimi Modbus TCP Yhteyden tarkkailu Modbus TCP SNMP agent Ethernet IP Master/Slave hierarkia ODVA AC taajuusmuuttaja profiili ja CiA 402 profiili Ethernet IP Kiinteä yhteyden valvonnan säätö Ethernet IP skannerisovittimella (Master) Ethernet IP
Näytön Tyyppi	1 LED MS (Moduulin tila) 1 LED NS (verkon tila) 1 LED Ethernet portti aktiivisuus 1 LED Modbus TCP portin aktiivisuus
Tuotteen Paino	0,3 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Width	6,100 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,590 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille