

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Renova 6T-vipupainike valkoinen

Sähkönumero:

2100799

WDE011002

GTIN-koodi: 3606480697906

Tuotetiedot

Alue	Renova
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Painonappi
Laitteen Sovellus	Valon ohjaus
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Colour	Valkoinen (RAL 9010)
Määrä Per Pakkaus	5 kpl sarja
Kytkin Toiminto	1-napainen 2-osainen

Täydentävät tiedot

Teknologian Tyyppi	Sähkömekaaninen
Nimellisvirta	16 A
[Ue] Käyttöjännite	250 V AC
Kytkentä - Liittimet	Jousiliitin
Silmukka Liittimien Määrä	2
Puristusliitosten Määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Laitteen Asennus	Uppo
Vipujen Määrä	1
Kytkin Malli	[6/1]
Käyttölaite	Vipu
Paikallinen Signaali	Without light indicator
Materiaali	PC/ABS
Kiinnitystapa	Kynsillä Ruuveilla
Halkaisija	71 mm
Upotussyvyys	15 mm
Ulkonema	19 mm
Ip Suojausluokka	IP20
Tuote Sertifiointi	CE SEMKO NEMKO FIMKO
Standardit	EN 60669-1

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	67 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	10,6 cm
Package 2 Width	11,9 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	378 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	50
Package 3 Height	22,6 cm
Package 3 Width	36,7 cm
Package 3 Length	41 cm
Package 3 Weight	5 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille