

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact pinta
vikavirtasuojapistorasia IP44,
sisältää IP44 pintakojerasian ja
Basic kehyksen

Sähkönumero:
3227006

WDE002080

GTIN-koodi: 3606480910104

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Laitteen Sovellus	Teholähde
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Kannan Numero	1
Pistorasia Standardi	CEE 7/3
Outlet Standard Deviation	Schuko
[Ue] Käyttöjännite	230 V
Verkon Tyyppi	AC
Väri	Valkoinen (RAL 9003)

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Pinta
Pistorasian Napojen Määrittely	2P + maa
Nimellisvirta	16 A
Suojan Tyyppi	Kansi
Kiinnitystapa	Ruuveilla
KytKentä - Liittimet	Jousiliitin
Puristusliitosten Määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Syvyys	72,0 mm
Korkeus	87 mm
Leveys	87 mm
Ulkonema	72 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP44
Standardit	IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1 EN 61008
Tuote Sertifiointi	FIMKO SEMKO NEMKO

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,9 cm
Package 1 Width	8,9 cm
Package 1 Length	12,2 cm
Package 1 Weight	276,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	18
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,37 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille