

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact 2-osainen pistorasia vino ruuviliitos uppo punainen

Sähkönumero:

2530127

WDE002690

GTIN-koodi: 3606480920516

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Laitteen Sovellus	Teholähde
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Kannan Numero	2
Pistorasia Standardi	CEE 7/3
Outlet Standard Deviation	Schuko
[Ue] Käyttöjännite	250 V
Verkon Tyyppi	AC
Väri	Punainen
Määrä Per Pakkaus	5 kpl sarja

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo
Pistorasian Napojen Määrittely	2P + maa
Nimellisvirta	16 A
Suojan Tyyppi	Sulkimella
Kiinnitystapa	Ruuveilla ja hakapareilla
Kytkenä - Liittimet	Ruuviliitin
Silmukka Liittimien Määrä	1
Ruuvien Kannan Tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Puristusliitosten Määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	PC/ABS
Syvyys	38,9 mm
Upotussyvyys	22,3 mm
Korkeus	70,8 mm
Leveys	70,8 mm
Ulkonema	16,6 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP21
------------------	------

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	SFS 5610:2004 SS 4280834 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 NEK 502:2006
Tuote Sertifiointi	FIMKO

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	96,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	25 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille