

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact 2-osainen pintakojerasia korkea IP44 valkoinen

Sähkönumero:

2418006

WDE002862

GTIN-koodi: 3606480210105

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Asennusrasia

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Pinta
Kehyksen Koko	2-kehys
Colour	Valkoinen (RAL 9003)
Materiaali	ABS (akryyliniitriliibutadieenistyreeni)
Määrä Per Pakkaus	5 kpl sarja
Korkeus	156 mm
Leveys	85 mm
Ulkonema	35 mm

Ympäristötiedot

Standardit	IEC 60884-1 EN 60670-1
Tuote Sertifiointi	FIMKO NEMKO CE SEMKO
Ip Suojausluokka	IP44

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	8,600 cm
Package 1 Length	15,700 cm
Package 1 Weight	98,000 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Sustainable Packaging

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille