

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Exxact pinta 2-osainen pistorasia IP21, lista-asennus valkoinen

Sähkönumero:

2400133

WDE015742

GTIN-koodi: 3606489504601

### Tuotetiedot

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Alue                         | Exxact               |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Pistorasia           |
| Laitteen Sovellus            | Teholähde            |
| Laitteen Esitys              | Täydellinen tuote    |
| Kannan Numero                | 2                    |
| Pistorasia Standardi         | CEE 7/3              |
| Outlet Standard Deviation    | Schuko               |
| [Ue] Käyttöjännite           | 250 V                |
| Verkon Tyyppi                | AC                   |
| Väri                         | Valkoinen (RAL 9003) |
| Määrä Per Pakkaus            | 5 kpl sarja          |

### Täydentävät tiedot

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen Asennus               | Pinta                                                                                                                                             |
| Pistorasian Napojen Määrittely | 2P + maa                                                                                                                                          |
| Nimellisvirta                  | 16 A                                                                                                                                              |
| Suojan Tyyppi                  | Sulkimella                                                                                                                                        |
| Mahdollinen Toiminto           | Possibility for two loop connections<br>Knock-outs for tubes coming from the floor<br>Cut-out areas for skirting and cables coming from the sides |
| Kiinnitystapa                  | Ruuveilla                                                                                                                                         |
| KytKentä - Liittimet           | Ruuviliitin                                                                                                                                       |
| Ruuvin Kannan Tyyppi           | Pozidriv No 1 ja kombi                                                                                                                            |
| Puristusliitosten Määrä        | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t)                               |
| Materiaali                     | ABS (akryyliniitrilibutadienistyreeni): Suojakehys<br>ABS (akryyliniitrilibutadienistyreeni): Pohjalevy<br>ASA + PC: Keskiölevy                   |
| Syvyys                         | 46,0 mm                                                                                                                                           |
| Korkeus                        | 140,0 mm                                                                                                                                          |
| Leveys                         | 112,0 mm                                                                                                                                          |
| Ulkonema                       | 46,0 mm                                                                                                                                           |

### Ympäristötiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ip Suojausluokka   | IP21                                                               |
| Standardit         | DIN VDE 0620-1<br>IEC 60884-1<br>NEK 502<br>SFS 5610<br>SS 4280834 |
| Tuote Sertifiointi | FIMKO<br>NEMKO<br>SEMKO<br>CE                                      |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,800 cm  |
| Package 1 Width              | 11,800 cm |
| Package 1 Length             | 14,000 cm |
| Package 1 Weight             | 220,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 13,200 cm |
| Package 2 Width              | 16,800 cm |
| Package 2 Length             | 24,800 cm |
| Package 2 Weight             | 1,186 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | CAR       |
| Number Of Units In Package 3 | 50        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 40,000 cm |
| Package 3 Length             | 59,200 cm |
| Package 3 Weight             | 13,000 g  |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |