

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact 2-osainen pintapistorasia IP44 Jousiliittimillä Antrasiitti

Sähkönumero:

2400452

WDE003292

GTIN-koodi: 3606480554230

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Laitteen Sovellus	Teholähde
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Kannan Numero	2
Pistorasia Standardi	CEE 7/3
Outlet Standard Deviation	Schuko
[Ue] Käyttöjännite	250 V
Verkon Tyyppi	AC
Väri	Antrasiitti (RAL 7021)
Määrä Per Pakkaus	5 kpl sarja

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Pinta
Pistorasian Napojen Määrittely	2P + maa
Nimellisvirta	16 A
Suojan Tyyppi	Kansi
Kiinnitystapa	Ruuveilla
KytKentä - Liittimet	Jousiliitin
Silmukka Liittimien Määrä	2
Puristusliitosten Määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	PC (polycarbonaatti) PC
Syvyys	75,0 mm
Upotussyvyys	22 mm
Korkeus	100 mm
Leveys	82 mm
Ulkonema	53 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP44
------------------	------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1
Tuote Sertifiointi	NEMKO FIMKO SEMKO

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	8,300 cm
Package 1 Length	10,100 cm
Package 1 Weight	144,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	10,800 cm
Package 2 Width	26,600 cm
Package 2 Length	10,600 cm
Package 2 Weight	772,000 g

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Sustainable Packaging

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille