

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact 2-osainen pistorasia vino jousiliitos metalli

Sähkönumero:

2530123

WDE004586

Keskeytetään: 30.6.2024

GTIN-koodi: 3606480203831

Tuotanto lopetetaan

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Laitteen Sovellus	Teholähde
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Kannan Numero	2
Pistorasia Standardi	CEE 7/3
Outlet Standard Deviation	Schuko
[Ue] Käyttöjännite	250 V
Verkon Tyyppi	AC
Väri	Metalli
Määrä Per Pakkaus	5 kpl sarja

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo
Pistorasian Napojen Määrittely	2P + maa
Nimellisvirta	16 A
Suojan Tyyppi	Sulkimella
Kiinnitystapa	Hakaparilla
Kytkenä - Liittimet	Jousiliitin
Silmukka Liittimien Määrä	1
Puristusliitosten Määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	ASA + PC
Syvyys	38,9 mm
Upotussyvyys	22,3 mm
Korkeus	70,8 mm
Leveys	70,8 mm
Ulkonema	16,6 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP21
----------------	------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	IEC 60884-1 SS 4280834 DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004
Tuote Sertifiointi	FIMKO

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	2 cm
Package 1 Weight	93 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	8,7 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	516 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	25 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille