


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Platine pour NSX630 vertical, fixe, commande rotative

03074

! La production de ce produit a été arrêtée le: 12 juil. 2023

! Fin de service imminente: 31 mars 2027

! Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

## Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier
Description D'Installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Produit Installé	EasyPact : fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description Des Pôles	1 x3P: fixe CVS400 vertical installation 1 x4P: fixe CVS400 vertical installation 1 x3P: fixe CVS630 vertical installation 1 x4P: fixe CVS630 vertical installation 1 x3P: fixe NSX400 vertical installation 1 x4P: fixe NSX400 vertical installation 1 x3P: fixe NSX630 vertical installation 1 x4P: fixe NSX630 vertical installation
Condition D'Utilisation Du Serre-Câble	Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

<b>Nombre De Modules Verticaux</b>	<p>15 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : CVS400 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : CVS400 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : CVS630 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : CVS630 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : NSX400 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : NSX400 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : NSX630 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>18 module(s) : NSX630 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p>
------------------------------------	---

<b>Normes</b>	CEI 61439-2
---------------	-------------

<b>Certifications Du Produit</b>	ASEFA
----------------------------------	-------

## Complémentaires

<b>Entrée De Câble</b>	<p>Plaques découpées 0,31 mm bas ou haut 267 mm</p> <p>Plaques découpées 0,312 mm bas ou haut 317 mm</p>
<b>Traitement De Protection</b>	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
<b>Finition De La Surface</b>	<p>Lisse</p> <p>Mat</p>
<b>Couleur</b>	Blanc (RAL 9001)
<b>Largeur</b>	600 mm
<b>Hauteur</b>	500 mm
<b>Poids Du Produit</b>	2,24 kg

## Unité Fonctionnelle

600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX400 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX630 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 15 0,31 mm  
600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G armoire EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G coffret EasyPact CVS630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX400 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm  
600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX630 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 18 0,312 mm

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	23,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	47,000 cm
Poids De L'Emballage 1	2,240 kg

Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	9
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	20,260 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	36
Hauteur De L'Emballage 3	45,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	80,740 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

## Certifications et normes

### Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

### Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

### Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)