

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Artic Pinta IP44 6T-Vipupainike hohtolampulla valkoinen

Sähkönumero:

2040226

WDE0119604

GTIN-koodi: 6438054015741

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Artic
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Painonappi
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote
Vipujen Määrä	1
Valonlähde	LED
Määrä Per Pakkaus	Setti 10 kpl
Väri	Valkoinen (RAL 9010)

Täydentävät tiedot

Käyttölaite	Vipu
Muoto	Neliö
Laitteen Asennus	Pinta
Kytkin Toiminto	1-napainen 2-osainen
Kytkin Malli	[6T]
Nimellisvirta	16 A 250 V AC
Kytkentä - Liittimet	Ruuviliitin
Materiaali	Kestomuovi
Upotussyvyys	75 mm
Korkeus	75 mm
Leveys	60 mm
Ulkonema	47 mm
Pinnan Laatu	Matta
Pintakäsittely	Käsittelemätön

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP44
------------------	------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	88,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	60
Package 2 Height	21 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	1920
Package 3 Height	99 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	234 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille