

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact pintajakorasia valkoinen

Sähkönumero:

2400492

WDE015510

GTIN-koodi: 3606489504434

Tuotetiedot

Range Of Product	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Jakorasia 990NAD23000/10
Väri	Valkoinen (RAL 9010)
Määrä Per Pakkaus	5 kpl sarja

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Pinta
Kiinnitystapa	Ruuveilla: Pohjalevy Napsautuksella: Suojakehys
Materiaali	PC (polycarbonaatti): Suojakehys PC 10 % GF: Pohjalevy
Terminals	Ilman liittimiä
Korkeus	65,0 mm
Leveys	65,0 mm
Syvyys	36,0 mm

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ip Suojausluokka	IP20 IP21 Kun kaapeli tulee alhaalta
Ik-Suojausluokka	IK07
Glow Wire Temp	750 °C
Standardit	EN 60670
Tuote Sertifiointi	CE SEMKO FIMKO NEMKO

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	36,000 g

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	8,600 cm
Package 2 Width	22,600 cm
Package 2 Length	8,600 cm
Package 2 Weight	236,000 g

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille