


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BS - support jeu de barres étagé en gaine

04192

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 20 janv. 2022

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Support de jeu de barre
Nom Du Produit	Linergy BS
Compatibilité De Gamme	Linergy Linergy BS jeu de barres Prisma Prisma G boîtier

Complémentaires

Raccordement Appareil-Armoire	Linergy BS latéral jeu de barres
Description D'Installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Courant Admissible	160 A - section du jeu de barre : 15 x 5 mm 250 A - section du jeu de barre : 20 x 5 mm 400 A - section du jeu de barre : 32 x 5 mm 630 A - section du jeu de barre : 32 x 8 mm
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	10 kA (1s) à 160 A pour 450 mm entre centres 20 kA (1s) à 400 A pour 300 mm entre centres 13 kA (1s) à 250 A pour 450 mm entre centres 15 kA (1s) à 400 A pour 450 mm entre centres 15 kA (1s) à 630 A pour 450 mm entre centres 20 kA (1s) à 630 A pour 300 mm entre centres 25 kA (0.6 s) à 400 A pour 300 mm entre centres 25 kA (1s) à 630 A pour 300 mm entre centres
Quantité Du Lot	Lot de 1
Poids Du Produit	0,2 kg

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	23,5 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	200 g
------------------------	-------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit